

飲食店の必需品! CO₂モニター
音と色で密(換気)をお知らせ!!



① CO₂ モニター
二酸化炭素濃度測定器

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-----------|---------------------|---------|
| 3R-COTH01 | 4-0778-0101 3426500 | ¥12,800 |

外寸:78×86×H136 重量:220g
材質:ABS樹脂
付属品:USBケーブル
●換気のタイミングを見える化
●二酸化炭素濃度を数値・音・色でお知らせ
●温度・湿度も表示します。
●電池いらすの充電式
●自動・手動校正機能搭載
●充電時間:約4~5時間
●使用時間:約9時間

見えない密を
数値で見える化

二酸化炭素(CO₂濃度)・温度・湿度をリアルタイムで監視しモニターに表示。空間の換気状況が可視化します。



CO₂濃度を色と音でお知らせ

空間の二酸化炭素濃度が上がると換気をお知らせするアラーム音が鳴ります。画面内の色が緑→黄→橙→赤と変わります。
(この色の表示でアラームが鳴ります。)

- すぐに換気が必要
1501ppm以上
- 換気が必要
1201~1500ppm
- 注意
801~1200ppm
- 正常
厚生労働省推奨基準
0~800ppm

発熱者の発見に!
体表面温度を簡単にチェック



② 体表面温度チェッカー
(手動補正仕様)

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|------------|---------------------|---------|
| TP-U0260EC | 4-0778-0201 1157820 | ¥13,900 |

外寸:115×86.5×H170 重量:0.7kg
温度測定範囲:20~40℃
精度定格:37℃測定に±0.5℃(周囲温度25℃にて)
使用温度範囲:0~40℃
ウォームアップ時間:約60分
付属品:CD-ROM(体表面温度チェック用アプリケーショソフト・取扱説明書)
電源ケーブル 約3.3m
電源:単相100V
●3秒ですばやく体表面温度を測定
●スタンバイ、OK、NGランプを確認する簡単操作でセルフチェックが可能
●ふれずに測定できるので衛生的
●単体で運用が可能



③ タニタ電子体温計
BL BT-470

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|---------|--------|
| 4-0778-0301 | 8153010 | ¥2,500 |

外寸:136×15×H29 重量:23g
測定温度:32~42℃(0.1℃単位)
予測式:20秒
防水等級:IPX7
長寿命バッテリー:CR2032
●バックライト付き大型液晶
●フレキシブル測定部は先端部が曲がるためやさしくフィットします。
●保護ケース付き

アルコールセンサー

※ 飲酒運転の可否を判断するものではありません。



④ やわらかタッチ体温計
TO-200

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|-------------|---------|--------|
| 4-0778-0401 | 8540600 | ¥1,450 |

外寸:22×12×H140
測定範囲:32.0~42.9℃
電池付:アルカリボタン電池 LR41×1個
医療機器認証番号:227AKBZX00022000号
●先が曲がるので、やさしくわきにフィットします。
●30秒予測式(わき下専用)
●メモ機能で自動的に最後の値を保存
●収納ケース付

⑤ タニタ アルプロ
プロフェッショナル

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|---------------------|---------|
| HC-211 | 4-0778-0501 5546221 | ¥13,000 |

外寸:42×145×H24 重量:130g
検知方式:半導体ガスセンサー
判定表示:呼気中アルコール濃度判定
測定した数値をLCD表示
使用温度:5~35℃ 測定範囲:0.00mg/ℓ~1.00mg/ℓ
材質:本体 / ABS樹脂 電源:単3アルカリ乾電池3本
センサー寿命:約半年または測定回数500回
(保証値ではありません)
●呼気中のアルコール濃度を0.01mg単位で高精度に表示
●センサー交換式なのでずっと使えます。
センサー 4-0778-0502 5546230 ¥4,400

⑥ タニタ アルプロ
アルコールセンサー
ブラック

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|----------|---------------------|--------|
| HC-310BK | 4-0778-0601 5546212 | ¥5,500 |

外寸:37×120×H20 重量:74g
検知方式:半導体ガスセンサー
表示方式:LCD表示
使用温度:5~35℃
測定範囲:0.00mg/ℓ~0.50mg/ℓ 0.05mg/ℓ単位
(0.05mg/ℓ未満は0.00mg/ℓ表示)
材質:本体 / AB レンズ / PMMA
電源:単4乾電池2本
センサー寿命:約1年または測定回数1,000回
(保証値ではありません)
●アルコールが検知されるとバックライトが赤く点灯し、アラームが鳴ります。
●センサーキャップを持ち上げるだけで電源ON

⑦ カスタム
アルコールチェッカー

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|---------------------|--------|
| AT-03 | 4-0778-0701 1252310 | ¥2,980 |

外寸:103×20×H37
重量:約50g(電池含む)
使用温度:0~40℃
測定範囲:0.05mg/ℓ~1.00mg/ℓ
電源:単4乾電池2本
センサー寿命:約2年または測定回数700回
(保証値ではありません)
分解能:0.01mg/ℓ
精度:±0.1mg/ℓ(0.16mg/ℓのとき)
●スローなど使わずに、センサーに息を吹きかけて測定します。
●簡易的な飲酒レベルのチェック用
●バックライト付

金属ボタンを避けた検針や、部分的な検針に便利なハンディタイプ



⑧ ハンディタイプ検針器

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|---------------------|---------|
| TY-20Z | 4-0778-0801 8368910 | ¥35,000 |

外寸:60×35×H145 重量:200g
電源:単3乾電池(1.5V)2本
警報方式:LEDランプ電子ブザー
探知能力:虫ピン程度で探知面から最高3~4cm
探知幅:3×6cm
●縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知
●食品、医薬品、バック商品などに混入した針、釘、ホチキス等の鉄片の探知
●医療用としての検査前のヘアピンなどの鉄片探知



⑨ ハンディタイプ 金属探知器

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|---------|---------------------|---------|
| MDS-100 | 4-0778-0901 8341600 | ¥65,000 |

外寸:55×245×H57 重量:220g
電源:6F22乾電池(9V)1本
(使用時間:1日8時間の使用で約1ヶ月)
探知幅:10×4cm
材質:本体 (ABS樹脂)
●すべての金属に反応し、ランプ・ブザーの2段階替で知らせる超高感度な金属探知機
●異物混入に:各種工業製品、包装品、成型品、加工品などの検査、品質管理
●医療用に:MRI、X線検査前の針、ヘアピン、金属製装身具の簡易チェック



⑩ ハンディタイプ検針器
(鉄片探知器)

| ページコード | 商品コード | 価格 |
|--------|---------------------|---------|
| TY-30K | 4-0778-1001 8361100 | ¥85,000 |

外寸:55×245×H57 重量:340g
電源:単3乾電池(1.5V)2本
探知幅:ワイド / 40×90、スポット / 35×30
●食品(魚介類、山菜、野菜)などに混入した金属を探知
●深知部はワイドスポットの2レンジ切替
※探知できる材質は鉄製に限られます。

57 屋台・イベント調理機器

50 濃度計他

51 炊飯器・スチームジャー

52 電気・ガスコンロ

53 焼アミ

54 電子レンジ

55 低温調理器・フードウォーマー

56 お好み焼・たこ焼