

水圧洗米機



NEW

⑥ 水圧洗米機 [ASEM-07] 目

型式	MRW-7	MRW-15	MRW-22	MRW-30
外形寸法(mm)	445×490×570	520×605×685	560×645×720	610×705×750
洗米能力(kg/回)	7	15	22	30
洗米時間(分/回)	2~3	2~3	2~3	2~3
作業水圧(kg/cm ²)	0.4~1.0	0.8~1.5	0.8~1.5	0.8~1.5
接続口 給水	15A(13mmホース口付属)	20A	20A	20A
接続口 排水		20A	20A	20A
重量(kg)	6	8.5	9	10
	13-0101-0601	13-0101-0604	13-0101-0602	13-0101-0603
	¥ 61,000	¥ 93,000	¥114,000	¥124,000

- お米をやさしく研ぎあげる水圧洗米式。
- 操作が簡単で、どなたでもすばやく洗米できます。
- 本体は衛生的でお手入れ簡単なオールステンレス製です。

移動式
小型洗米機

洗米はハクリとカクリです

「カクリ」とは…

ヌカ・ヨゴレ分を包みこんだアワは水より軽く、しかもサイクロン効果により米・水と強制的に分離され排出されるので、再び米タンクに戻れず米と接触しません。

同時に起きます

ハクリ

ここで瞬間的に米が研がれる。米は米タンクより落ちてきて一粒残らずMJP部を通ります。米はここでいっきに加速され、ひき伸ばされ、バラバラにされて一粒一粒、混気ジェット水流に包み込まれ、ていねいに確実に研ぎ上げられます。水で研いでいるので米を傷めず研ぎムラがありません。

カクリ

混気ジェット水流に含まれる多量の微細なアワが今落とされたヌカ・ヨゴレ分(含む農薬・細菌)を包み込んでしまします。米に吸着されつづります。

③ 小型洗米機 MiNiポリシャ [ASEM-03] 目

型 式	MP-45型	MP-75型
	W380×D330	
寸法(mm)(フタオープン時)	H660(890)	H820(1,040)
重 量	6.5kg	7.8kg
洗米処理量	最大4.5kg	最大7.5kg
洗米時間	100秒	210秒
使用水量(1.6kg/cm ²)	約35ℓ	約58ℓ
使用可能水圧	1.2~1.9kg/cm ²	
接続ホース	給水 φ15ホース(バチット付)1m 排水 φ25ダクトホース	
	13-0101-0301	13-0101-0302
	¥250,000	¥345,000

1 ジェット気泡によるパーフェクトな米研ぎ

- 特許MJP方式により、お米が割れず、ヌカをすばやく分離します。また、耐熱性菌の数が激減する為、炊き上がり後保温しても変色せず、臭いもありません。
- お米の1粒1粒を完全に研ぎます。また、排水口へお米が流れでることは全くありません。

2 水道料を節約。洗米浸漬時間を短縮

- 水道料は従来品や手研ぎに比べ1/2~1/4、洗米時間も大幅に短縮。
- ヌカを完全に除去するため、浸漬時間も30分以内でOK。

3 据え付けがカンタンでノーメンテナンス

- ステンレス製でシンプル設計により、故障がなくお手入れも簡単です。
- 水道蛇口につなぐだけでOKです。

超音波ジェット洗米機

世界的特許MJPポンプ使用

1 超音波による完全なる米研ぎ

- 標準価格米でも銘柄米(古米でも新米)のようなおいしさになります。
- どんな古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。
- 日もちが良くジャーに入れても臭くなりません。
- 泡のクッション作用により割米はほとんどでません。

2 普通の蛇口でOK!


- 水道工事は要りません。
- 取付、取外しはワンタッチです。

3 水道料は従来品に比べ1/3~1/5です。

- 従来品の水の勢いで洗う方式と根本的に異なります。(洗米時間も大幅な短縮です。)

■ 注意

- 従来の米洗いと違う画期的な新方式ですので洗い水が澄むことはありません。
 - 米研ぎ完了は泡が出なくなる事でわかります。
- ※KO-ME300型はオーバーフローなしです。



④ 超音波ジェット洗米機 [ASEM-04] 目

KO-ME 70型(5升用)	13-0101-0401	¥ 96,000
KO-ME 150型(8升用)	13-0101-0402	¥117,000
(ホース差込口付)		
サイズ:(70型)φ360×H630 (150型)φ470×H640		



⑤ 超音波ジェット洗米機 KO-ME 300型(2斗用) [ASEM-05] 目

13-0101-0501 ¥190,000

(ホース差込口付)

サイズ: φ420×H880

- 水源直結式。配管は原則として25Aが必要です。