

81 棚・作業台



## 活性炭フィルターを使用した浄水器

### ①業務用浄水器 クリンスイMP02-2

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0101	0955100	¥50,000

#### クリンスイMP02-2用 カートリッジ UMC2100

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0102	0955200	¥23,000

●水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての使用にお勧めなスタンダードタイプです。



## 活性炭フィルターを使用した大容量浄水器

### ②業務用浄水器 クリンスイMP02-3

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0201	0955300	¥53,000

#### クリンスイMP02-3用 カートリッジ UMC2150

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0202	0955400	¥26,000

●MP02-2の使用限界からさらに5万リットル限界値を上回った大容量タイプです。水道水中の塩素除去ができます。飲水、調理水、機器類への供給水としての大容量使用にお勧めです。

74 卓上鍋・焼物用品

## 世界で初めて、中空糸膜使用の浄水器を開発した三菱レイヨン クリンスイのポリエチレン多孔質中空糸膜は、一味違います!



### ③業務用浄水器 クリンスイMP02-4

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0301	0794000	¥55,000

外寸:160×120×H300  
※付属品:専用カートリッジ1個

#### クリンスイMP02-4用 カートリッジ UMC2050

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0302	0794100	¥28,000

●ホテルレストラン・喫茶店・バーの厨房・豆腐・製麺などの食品加工業、オフィスの給湯室・寮の厨房・製氷機・コーヒーマシン・給茶機などさまざまなシーンで活躍します。  
●焼結フィルター・抗菌活性炭、そして三菱レイヨンのハイテクが生んだ中空糸膜フィルターの3重ろ過システムが、有機物・カルキ臭・赤サビ・雑菌を完全にシャットアウトします。

75 料理演出用品

76 卓上小物

本体品番	①MP02-2	②MP02-3	③MP02-4
使用用途	塩素、臭い除去用 (洗米機、電気式給湯器、コーヒーマシン、加熱調理など)		雑菌、塩素、臭い除去用
カートリッジ品番	UMC2100	UMC2150	UMC2050
ろ材の種類	粒状活性炭、繊維状活性炭、不織布		不織布、中空糸膜(ポリエチレン)、繊維状活性炭
特長	水道中の残留塩素やカルキ臭などを吸着除去。		残留塩素、カルキ臭等に加え、雑菌、赤サビ、微粒子状の鉛などを除去。
ろ材使用限界	100,000ℓ	150,000ℓ	50,000ℓ
ろ過流量	10ℓ/分		8ℓ/分
使用可能な最小動水圧	0.07MPa		
材質	本体 ステンレス	カートリッジ ABS樹脂	
浄水能力	遊離残留塩素 濁り	100,000ℓ 150,000ℓ	50,000ℓ 50,000ℓ
本体質量(満水時)	1.5kg(3.3kg)	1.6kg(3.3kg)	1.7kg(3.0kg)
カートリッジ寸法	最大径85×H247mm		最大径91×H252mm
ステンレス容器寸法	最大径160×H300mm		
除去できない成分	雑菌、濁り、水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類など	水に溶け込んでいる塩分(海水)、金属イオン類など	

77 メニユー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア

80 店舗備品・防災用品



### ④ネスター 業務用ビルトイン浄水器

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0401	0447700	¥100,000

外寸:φ145×H280

重量:3.2kg

●ファインセラミックフィルターがつくる、安心・安全なお水  
●ミネラルはそのままで、0.0001mmの超微細孔で不純物を確実に除去します。  
●除去率99.999%なので、食中毒の原因になる細菌や微細な不純物をほぼ完璧に取り除くことができます。

### ⑤C1-MASTER用 カートリッジ CWA-05

ページコード	商品コード	価格
1-2163-0501	0447780	¥27,000

品番	④CW-501	
材質	ステンレス・ABS樹脂(カートリッジ)	
ろ材の種類	セラミック、活性炭、不織布	
ろ過流量	4ℓ/分	
使用可能な最小動水圧	0.1MPa	
浄水能力 (JIS S 3201での試験結果)	遊離残留塩素	120,000ℓ(除去率80%)
	濁り	11,000ℓ(ろ過流量50%)
	総トリハロメタン	11,000ℓ(除去率80%)
	クロロホルム	10,000ℓ(除去率80%)
	プロモジクロロメタン	24,000ℓ(除去率80%)
	ジブロモクロロメタン	26,000ℓ(除去率80%)
	プロモホルム	30,000ℓ(除去率80%)
	溶解性鉛	30,000ℓ(除去率80%)
	CAT	30,000ℓ(除去率80%)
	2-MIB	30,000ℓ(除去率80%)
テトラクロロエチレン	30,000ℓ(除去率80%)	
トリクロロエチレン	30,000ℓ(除去率80%)	
1,1,1-トリクロロエタン	11,000ℓ(除去率80%)	
ろ材の使用限界	12ヶ月(1日2ℓ使用した場合の月数)	