

ファインセラミックフィルターが99.999%の細菌を除去
見やすい液晶表示でカートリッジの寿命が一目でわかる!



お求めやすい
スタンダードタイプ
①ファインセラミック 浄水器
C-1 プルーフ CW-101

ページコード	商品コード	価格
1-2164-0101	8763100	¥60,000

外寸:147×156×H300

品名		①ファインセラミック浄水器 C1[シー・ワン] CW-101
品番		
材料の種類	本体及び切替コック ホース	ABS樹脂、ステンレス ポリエチレン
ろ材の種類		セラミック、活性炭、不織布
ろ過流量		3.5ℓ/分
使用可能な最小動水圧		0.05MPa(0.5kg/cm ²)
浄水能力	総トリハロメタン	除去率80%
	遊離残留塩素	
	濁り	ろ過流量50% 総ろ過水量7,500ℓ(JIS S3201での試験結果)
	溶解性鉛	総ろ過水量7,500ℓ (JIS S3201での試験結果)
	CAT	
ろ材の交換時期の目安		約12ヶ月(1日20ℓ使用した場合の月数)
電源		リチウムコイン電池(CR2354)×1個
質量(満水時)		2.90(3.80)kg
付属品		切替コック、給水ホース取り付け用付属品、コイン電池、結束バンド



②据置型浄水器 クリンスイ
スーパー STX SSX880

ページコード	商品コード	価格
1-2164-0201	0794200	¥40,000

外寸:143×113×H203

カートリッジ SSC8800 1-2164-0202 0794300 ¥12,500
外寸:103×103×H150
材質:本体/ステンレス、ホリプロビレン(ホース)、ABS樹脂(切替弁)
カートリッジ/ABS樹脂
除去物質数:[「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質
●流量3リットル/分でお米研ぎや野菜洗いにもきれいな水をお使いいただけます。

品名		②据置型浄水器 クリンスイ スーパー STX SSX880
カートリッジ品番		SSC8800
材質	本体/ABS樹脂 ステンレス ホース/ホリプロビレン 切替弁/ABS樹脂	
ろ材の種類		中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭、セラミック、イオン交換樹脂、不織布
ろ過流量		3ℓ/分
使用可能な最小動水圧		0.07MPa
浄水能力 (JIS S 3201での試験結果)	遊離残留塩素(総ろ過水量35,000ℓ、除去率80%)	
	濁り(総ろ過水量20,000ℓ、ろ過流量50%)	
	溶解性鉛(総ろ過水量8,000ℓ、除去率80%)	
ろ材の交換時期の目安 (1日20ℓ使用した場合の月数)		12ヶ月 (浄水能力の低い溶解性鉛、総トリハロメタンを基準としております。)
質量(満水時)		1.5kg(2.4kg)

汚れ
防止



③蛇口直結型浄水器
クリンスイ CSP701 (WT)

ページコード	商品コード	価格
1-2164-0301	0955500	¥12,500

外寸:126×132×H78
※カートリッジは④と共通

本体品番		③CSP701-WT	④CSP601-SV
カートリッジ品番		HGC9S	
本体材質		ABS樹脂	
カートリッジ材質		ABS樹脂	
ろ材の種類		活性炭、セラミック、中空糸膜	
ろ過流量(初期流量)		1.6ℓ/分	
使用可能な最小動水圧		0.07MPa	
浄水能力	遊離残留塩素	900ℓ	
	濁り	900ℓ	
本体質量(満水時)		310g(満水時430g)	
電源		CR2032(電池)	
カートリッジ寸法		φ55×90	
除去できない成分		水に溶け込んでいる塩分(海水)、 金属イオン類など	

適正水量を文字で知らせるトップモデル



廃盤

④蛇口直結型浄水器 クリンスイ CSP601 (SV)

ページコード	商品コード	価格
1-2164-0401	0794650	¥12,800

外寸:124×132×H79
除去物質数:[「家庭用品品質表示法」で定められた除去対象13物質
「浄水器協会」で定められた除去対象2物質
●浄水ナビゲーション、残量サイン、電池交換サインを文字でお知らせするデジタルチェックナビ
●カートリッジの汚れがひと目でわかるチェックウインドー
※カートリッジ交換の目安:3ヶ月(1日10ℓ使用の場合)

CSPシリーズ用交換カートリッジ HGC9S

ページコード	商品コード	価格
1-2164-0402	0794670	¥4,700

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗浄ラック

83 カート・台車

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

86 清掃・衛生用品

87 資料集