

81 棚・作業台

82 バスボックス・洗淨ラック

75 料理演出用品

76 卓上小物

77 メニュー・卓上サイン

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・インテリア


80 店舗備品・防災用品

Raburn

(レーバン)

図I

200	202mm	9-202-S・16-202-S 25-202-S・36-202-S 49-202-S
183	183mm	9-183-S・16-183-S 25-183-S・36-183-S 49-183-S・1-183
164	164mm	9-164-T・9-164-S 16-164-T・16-164-S 25-164-T・25-164-S 36-164-T・36-164-S 49-164-T・49-164-S 1-164
146	146mm	9-146-T・9-146-S 16-146-T・16-146-S 25-146-T・25-146-S 36-146-T・36-146-S 49-146-T・49-146-S 1-146
127	127mm	9-127-T・9-127-S 16-127-T・16-127-S 25-127-T・25-127-S 36-127-T・36-127-S 49-127-T・49-127-S 1-127
108	108mm	9-108-T・9-108-S 16-108-T・16-108-S 25-108-T・25-108-S 36-108-T・36-108-S 49-108-T・49-108-S 1-108
89	89mm	9-89-S・16-89-S 25-89-S・36-89-S 49-89-S・1-89
70	70mm	9-70-S・16-70-S 25-70-S・36-70-S 49-70-S・1-70



ガラスの底を
くぐらせる



フルサイズ早見表

有効深さmm	ラック対象品番
258mm	9-258-S・16-258-S 25-258-S・36-258-S 49-258-S
239mm	9-239-S・16-239-S 25-239-S・36-239-S 49-239-S
220mm	9-220-S・16-220-S 25-220-S・36-220-S 49-220-S




軽量化に成功

ハーフサイズラックで平均16%、フルサイズラックで平均7%の軽量化に成功。
さらにお取り扱いが楽になりました。



レーバンラックの特長

- 指先が自由に使えます。ラックの仕切りの隅に指先が入る余裕がありますので、グラスなどを取りそこねることなく、容易に取り出せます。
- 高品質のPP樹脂は、耐熱はもちろん衛生的にも優れています。(耐熱110℃)



フルサイズラック選び方

- 下記の図IIの四角にグラスをさかさかして置きどの四角内におさまるかを見る。
(9コンパートメントは149mm)
(16コンパートメントは112mm)
- グラスの底を左の図の位置に置きラックの種類を見る。
※S付品番は足つきグラス用、T付品番はタンブラー用
※有効深さ70mm・89mmのラックはタンブラー・足つきグラスの両方に使用可能
- 品番の見方

取付数	有効深さ	形状
(例) 25-70-S	25-70	S (仕切最上部まで)
H17-120-T	H17-120	T (ハーフサイズ) (仕切途中まで)

4. 形状 (S.T.C.SL) の区分
- S. ステムウェア
 - T. タンブラー
 - C. カップ
 - SL. シルバー

カラーバリエーション
標準ベースカラーはベージュです。その他はオプションになります。

フルサイズ

- ベージュ
- グリーン
- スカイブルー
- レッド

ハーフサイズ

- ベージュ
- ブラウン