

81 棚・作業台



シール位置ガイド

実際にシールされるラインが
分かりやすくなりました。



冷却タイマー搭載

シールタイマーに加えて冷却タイマーを搭載。
溶着後の冷却時間をタイマーにて設定できます。
ヒーター通電中はシールタイマー(赤)が点灯、
続いて冷却タイマー(緑)が点灯し、消灯したら
シール完了です。
これにより安定したシール作業が可能になります。

確認窓

袋が上面から確認できる窓が追加されました。
シール位置の微妙な調整も可能です。



82 バスボックス
洗浄ラック

① シューワンランク上のスタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格
NL-303PS-5	1-2321-0101	370×410×H1,020	22kg	670W	300×5	1127910	¥100,000
NL-453PS-5	1-2321-0102	520×420×H1,020	23.5kg	1,140W	450×5	1128010	¥120,000
NL-603PS-5	1-2321-0103	670×430×H1,020	25.5kg	1,380W	600×5	1128110	¥150,000

電源:単相100V
●インパルス方式

83 カート・台車



③ 足踏み式スタンドシーラー

ページコード	外寸	重量	消費電力	シール寸法	テーブルサイズ	商品コード	価格
WN-450	1-2321-0301	530×440×H860	23.5kg	1,050W	450×5	7327910	¥98,000
WN-600	1-2321-0302	680×480×H860	26.5kg	1,350W	600×5	7327920	¥128,000

電源:単相100V
●ダブルアングル設計で米袋・肥料袋などの重袋包装作業に適しています。
●作業テーブルが10段階に(ボルト調整)調整できます。
●インパルス方式

84 ユニフォーム

85 厨房消耗品

④ 超音波ポイントシーラー US-60C プラス

ページコード	商品コード	価格
1-2321-0401	1241720	¥50,000

発振器:約114×193×H114 発振器重量:2kg
本体:約33×183×H85 本体重量:250g
発振時間:0.5~1.7秒 発振方式:自動追尾方式
発振表示:赤色表示ランプ
有効溶着範囲:A-PET用/2mm×2mm、
OPS-PVC用/1.5mm×4mm
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:60W
周波数:公称 60kHz コード長:約2m(延長時)
●発熱効率の高い縦振動子を採用し、幅広い材質のフード
バック及び異材質のフードバックをポイントシールできます。
●常時発熱している箇所がなく、火傷の危険性が低いです。
(連続作業でのシールの蓄熱は発生します。)
フードバックを熱溶着させますので食品に異物(スチー
ラーの針、ゼロハンテプなど)が混入する危険性があ
りません。
●シール工程の時だけ瞬間的に熱を発生させますので予
熱の必要が無く、スイッチを入れればすぐに使用できます。



⑤ 超音波ホッチキス キュッパ QP-01

ページコード	商品コード	価格
1-2321-0501	7329310	¥49,800

発振機:179×183×H66 発振機重量:約1kg
ハンドピース:36×125×H54(約200g)
出力コード50cm(カールコード)
電源:単相100V 50/60Hz 消費電力:20W
有効溶着範囲:3×5mm半円
●ホッチキス針を使用しないので異物混入の心配がありません。
●ACアダプタ採用にて100~240Vまで対応可能

78 福祉・養育用品

79 店舗備品・
インテリア

⑥ 超音波式 ウルトラシーラー FV900-01

ページコード	商品コード	価格
1-2321-0601	5209400	¥48,000

本体(発振器):114×216×H102(突起部含まず)
ハンドピース:35×129×H73(突起部含まず、最大開口時)
電源:単相100V 50/60Hz
消費電力:30W
有効溶着範囲:6×3mm
●空打ち防止機能付
●部材の厚みや作業者の好みに合わせて
開口部が調節できます。

無段階のため、わずかな調節でも可能



シールできる素材

フードバック プリスターバック
かんごうバック ポリ袋
不織布 網ネット包装



⑦ カッター付ハンディーシーラー HS-110WT

ページコード	商品コード	価格
1-2321-0701	5503500	¥1,100

102×97×H36
材質:本体/ABS樹脂
発熱部/ニクロム線、セラミック
カッター刃/ステンレス

シール幅:5mm
●食べかけのお菓子や野菜類の保存に便利です。
●マグネット付きで冷蔵庫などに貼付けられます。
●カッター付きで簡単に袋を開封できます。
●単3アルカリ乾電池2個
※接着できる素材はポリ袋、アルミ蒸着袋で厚みが0.1mmまでの袋にご使用ください。



ポリ袋の口をピタッと閉じます。